

Omvänd Osmos AP.RO 300 för reduktion av samtliga lösta salter som exempelvis fluorid, natrium och klorid. De unika funktionerna i AP.RO serien tillåter för en kontinuerlig tillverkning av stora mängder av hög kvalitet vatten.

Omvänd Osmos är full automatisk och är tyst drift

AP.RO-serien är utrustad med högkvalitativa komponenter och har en robust platsbesparande design, energieffektiv drift och enkelt underhåll.



Återhämtning, beroande på temperatur	50 - 95 %
Systemkapacitet, beroande på vattnets temperatur	300 liter / timme
Max vatten in	600 liter / timme
Antal membran	2 st
Storlek (mm)	510 x 390 x 725 (B X D X H)
Maximum TDS, ppm	4000
Ström	220V, 50 Hz
Vikt	40 kg
Rörstorlek	½" / ½"